



2 Phasen Schrittmotoren - 1,8°


Typen SH3518 - Größe S,M



Anschlußbelegung




SH3518S0804
UB:24/48V; 0,8A/Phase; Steuerung SMC32



Md-Kennlinien aller Typen unter www.nanotec.de

Bestellbezeichnung:
SH 3518 S 0804 - A

A = single shaft
B = double shaft



Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)

Typ	Strom pro Wicklung A/Wicklung	Haltemoment N cm	Widerstand pro Wicklung Ohm/Wicklung	Induktivität pro Wicklung mH/Wicklung	Rotorträg.-moment g cm ²	Gewicht kg	Länge "A" mm
SH3518S0804	0,8	5,1	4	2,3	10	0,15	26
SH3518M1004	1,0	14	2,7	4,3	14	0,18	36