

■ Bürstenlose DC Motoren mit Anschlusskasten - 250 W bis 650 W




Option



Anschlußbelegung ADB87

ADB87	PIN	Farbe	Funktion
	1	rot	+5V
	2	schwarz	GND
	3	blau	H1
Hall	4	weiss	H2
	5	grün	H3
	6	gelb	A
Encoder	7	braun	A\
	8	grau	B
	9	grau/rosa	B\
	10	violett	I
	11	rot/blau	I\

ADB87	PIN	Farbe	Funktion
Motor	1	weiss	U
	2	gelb	V
	3	grün	W
	4	braun	GND




Zubehör

Encoder: HEDS...; HEDL...
mit 500 Imp.

Bremse: auf Anfrage möglich.

Maßbild (mm)

ADB87 - Größe S, M, L



Verfügbare Leistungsklassen (andere auf Anfrage)

Typ	Nennleistung W	Nenn-/Spitzenmoment Ncm	Nenn-/Spitzenstrom A	Nennspannung/drehzahl V / U/min	Drehmomentkonstante Ncm/A	Widerstand Ohm/Wicklung	Induktivität mH/Wicklung	Rotorträgheitsmoment gcm ²	Gewicht Kg	Länge "A" mm
ADB87S01-S	220	70 / 201	6,25 / 17,95	48 / 3000	11,20	0,18	0,35	800	1,85	86
ADB87M01-S	440	140 / 420	10,77 / 32,31	48 / 3000	13,00	0,07	0,53	1600	2,60	113
ADB87L01-S	660	210 / 630	17,95 / 53,85	48 / 3000	11,70	0,07	0,10	2400	4,00	140