



选件



型号

型号	相电流 A	保持转矩 Ncm	相电阻 Ohm	相电感 mH	转子的转动惯量 gcm ²	重量 kg	机身长度 "A" mm
SC6018L4204	4.2	354	0.65	3.2	840	1.4	88

订货代码


SC6018L4204-
 ENO05K = 5V 编码器电压
 ENO24K = 24V 编码器电压

配件

ZK-JST-VHR-6N-0.5M-S
 电机电缆SC60 0.5 m
ZK-NOE1-10-2000-S 编码器线缆
ZK-NOE1-10-500-S 编码器线缆

尺寸图 (单位MM)

SC6018L4204-EN



力矩曲线

